

Art.-Nr.: 10.03.02.00028



EVE-OG 100 AC3


Die Vakuumpumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Spannung bei 50 Hz	230/400±10%
Gewicht	70,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Stromtyp	Drehstrom



Konstruktionsdaten EVE-OG 100 AC3

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	170,00 mm
Länge L	696,00 mm
Breite B2	15,00 mm
Breite B	406,00 mm
Höhe H	280,00 mm
Lochabstand Y1	277,0 mm
Lochabstand X1	226,0 mm
Gewinde G3	G1-1/4"-IG
Gewinde G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00028




Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 54
Max. Vakuum	-28,939 inHg
Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Spannung bei 50 Hz	230/400±10%
Gewicht	70,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Produktfamilie	EVE-OG
Stromart	AC3



Leistungsdaten



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.02.00028



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028

Vakuumpumpe
EVE-OG 100 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00028



Bestelldaten Zubehör 10.03.02.00028

Typ		Artikelnummer
Motorschutzschalter	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Vakuumspeicher	VOL 100	10.03.03.00123
Zubehör	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit	22.09.03.00038



Bestelldaten Ersatzteile 10.03.02.00028

Typ		Artikelnummer
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Öl	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055



Bestelldaten Verschleißteile 10.03.02.00028

Typ		Artikelnummer
Verschleißteilsatz Pumpe	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00028