




EVE-TR 10 AC F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	220-240V
Tensione a 60 Hz	220-240V
Peso	17,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S009



Dati di costruzione EVE-TR 10 AC F

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	106,00 mm
Lunghezza L	429,00 mm
Larghezza B2	60,00 mm
Larghezza B	206,00 mm
Altezza H1	325,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	189,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	112,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00144

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,44 kW
Tensione a 50 Hz	220-240V
Tensione a 60 Hz	220-240V
Peso	17,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC
Tipo attuale	corrente alternata

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 HZ	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 Hz	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00144



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00144



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00144

Typ		Numero articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00144

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00144