

Art.-Nr.: 10.03.02.00033



EVE-OG 100 AC3 F


Die Vakuumpumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)

Technische Daten

Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Spannung bei 50 Hz	200-240V o. 345-420V
Gewicht	70,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Stromtyp	Drehstrom
mit	Filter



Konstruktionsdaten EVE-OG 100 AC3 F

Konstruktionsdaten

Länge L2	170,00 mm
Länge L	696,00 mm
Breite B2	15,00 mm
Breite B	406,00 mm
Höhe H1	417,00 mm
Höhe H2	75,00 mm
Höhe H	280,00 mm
Gewinde G2	G1-1/4"-IG
Lochabstand Y1	277,0 mm
Lochabstand X1	226,0 mm
Gewinde G3	G1-1/4"-IG
Gewinde G5	M8-IG



Vakuumpumpe

EVE-OG 100 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00033




Technische Daten

Schutzart IP	IP 54
Max. Vakuum	-28,939 inHg
Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Spannung bei 50 Hz	200-240V o. 345-420V
Gewicht	70,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Produktfamilie	EVE-OG
Stromart	AC3



Leistungsdaten



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00033

Art.-Nr.: 10.03.02.00033

**Bestelldaten Zubehör 10.03.02.00033**

Typ		Artikelnummer
Motorschutzscharter mit Gehäuse	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Öl	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Zubehör	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Bestelldaten Ersatzteile 10.03.02.00033**

Typ		Artikelnummer
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Bestelldaten Verschleißteile 10.03.02.00033**

Typ		Artikelnummer
Verschleißteilsatz Pumpe	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055