

Art.-Nr.: 10.03.02.00033



EVE-OG 100 AC3 F


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

定格電力 50 Hz	2.20 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
質量	70.000 kg
吸込量 (50Hz)	100.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-OG 100 AC3 F

デザインデータ

グリッパーの長さ L2	170.00 mm
グリッパーの長さ L	696.00 mm
幅B2	15.00 mm
幅B	406.00 mm
高さ H1	417.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	280.00 mm
スレッドG2	G1-1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	277.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	226.0 mm
スレッドG3	G1-1/4"-F
スレッドG5	M8-F



Art.-Nr.: 10.03.02.00033

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	2.20 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
質量	70.000 kg
吸込量 (50Hz)	100.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-

 発注データ アクセサリ 10.03.02.00033

Typ		本数
モーター保護スイッチ	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

 発注データ スペアパーツ 10.03.02.00033

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

 発注データ ウェアパーツ 10.03.02.00033

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055