




EVE-OG 40 AC3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Tipo attuale	Corrente trifase



Dati di costruzione EVE-OG 40 AC3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Filettatura G3	G1-1/4"-IG

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00072



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-980 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	1,10 kW
Tensione 50 Hz	S003
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione -800	40,0 m ³ /h
Gamma attuale (50 Hz)	4,8 A o 2,8 A
Tipo attuale	Corrente trifase



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00072



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072