



Art.-Nr.: 10.03.02.00076



EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	2,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	2,40 kW
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	220-230V/440-480V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	63,000 m ³ /h
Länge L	626,00 mm
Stromtyp	Drehstrom



Konstruktionsdaten EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	626,00 mm
Breite B	407,00 mm
Höhe H	290,00 mm
Gewinde G3	G1-1/4"-IG
Gewinde G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00076

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	2,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	2,40 kW
Spannung 50 Hz	S052
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	220-230V/440-480V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	63,000 m³/h
Saugvermögen -800	63,0 m³/h
Spannung 60 Hz	S053
Stromtyp	Drehstrom
Typ	AQUA

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.02.00076**Bestelldaten Zubehör 10.03.02.00076**

Typ		Artikelnummer
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS PES EVE-Apua	10.07.01.00376
Öl	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

