


Art.-Nr.: 10.03.01.00270




EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	11,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D460 V ± 10 %
Poids propre	256,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	351,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	402,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	80,5 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	-750 mbar
Tension 60 Hz	S071
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre



Données de construction EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	124,00 mm
Longueur L	1.180,00 mm
Largeur B2	116,00 mm
Largeur B	644,00 mm
Hauteur H	528,00 mm
Espacement des trous Y1	380,0 mm
Espacement des trous Y2	190,0 mm
Espacement des trous X1	645,0 mm
Filetage G3	G2-1/2"-F
Filetage G5	M10-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00270

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	11,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 50 Hz	D400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D460 V ±10 %
Poids propre	256,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	351,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	402,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	80,5 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00270**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00270**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-360	10.03.01.00187
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-250/360	10.03.01.00188

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00270