


Art.-Nr.: 10.03.01.00270



EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	11.00 kW
定格電力 60Hz	13.20 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	256.500 kg
吸込量 (50Hz)	351.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	402.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	80.5 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-750 mbar
供給電圧 60 Hz	S071
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

属性	価値
グリッパーの長さ L2	124.00 mm
グリッパーの長さ L	1,180.00 mm
幅B2	116.00 mm
幅B	644.00 mm
高さ H	528.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	380.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	645.0 mm
スレッドG3	G2-1/2"-F
スレッドG5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00270



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	11.00 kW
定格電力 60Hz	13.20 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	256.500 kg
吸込量 (50Hz)	351.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	402.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	80.5 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00270



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00270

Typ	本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-360 10.03.01.00187
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS EVE-TR-250/360 10.03.01.00188

