


Art.-Nr.: 10.03.01.00319



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Poids propre	76,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	71,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S065
Approbation	IE3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Données de construction



Données de construction EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	704,00 mm
Largeur B2	46,00 mm
Largeur B	353,00 mm
Hauteur H	328,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Espacement des trous Y1	190,0 mm
Espacement des trous Y2	95,0 mm
Espacement des trous X1	326,0 mm
Filetage G3	G1"-F
Filetage G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00319

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Poids propre	76,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	71,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de commande accessoires 10.03.01.00319**

Typ	Nombre d'article
Réservoir de vide VOL 50	10.03.03.00118

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00319**

Typ	Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

