



EVE-OG 10 AC3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Peso	7,700 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,500 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	58,5 dB(A)
Altezza H	177,00 mm
Tipo attuale	Corrente trifase

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	291,00 mm
Larghezza B	222,00 mm
Altezza H	177,00 mm

Dati di costruzione EVE-OG 10 AC3



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-998 mbar



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00111

