


Art.-Nr.: 10.03.01.00319




EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	76,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	71,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S065
Approvazione	IE3
Tipo attuale	Corrente trifase

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati di costruzione

Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	704,00 mm
Larghezza B2	46,00 mm
Larghezza B	353,00 mm
Altezza H	328,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	190,0 mm
Griglia forata Y2	95,0 mm
Griglia forata X1	326,0 mm
Filettatura G3	G1"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00319

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	76,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	71,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00319**

Typ	Numero articolo
Serbatoio per vuoto VOL 50	10.03.03.00118

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00319**

Typ	Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

