

真空ポンプ

## EVE-OG 21 AC3

Art.-Nr.: 10.03.02.00112



EVE-OG 21 AC3

### 技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
吸込量 (50Hz)	21.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	27.000 m³/h
グリッパーの長さ L	320.50 mm
現在の種類	三相電流

デザインデータ EVE-OG 21 AC3

### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	320.50 mm
幅B	227.00 mm
高さ H	182.00 mm
スレッド G2	G3/4-IG
スレッド G5	M6-F

### 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
供給電圧 50 Hz	230/400AC3
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
吸込量 (50Hz)	21.000 m³/h
吸込量 -800	21.0 m³/h
現在の種類	三相電流



真空ポンプ

## EVE-OG 21 AC3

Art.-Nr.: 10.03.02.00112



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.02.00112](http://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00112)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00112](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00112)

2