



EVE-OG 21 AC3

## Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	0,75 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,90 kW
Spannung bei 50 Hz	230/400V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	21,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	27,000 m³/h
Länge L	320,50 mm
Stromtyp	Drehstrom

Konstruktionsdaten EVE-OG 21 AC3

## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	320,50 mm
Breite B	227,00 mm
Höhe H	182,00 mm
Gewinde G2	G3/4"-IG
Gewinde G5	M6-IG



## Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	0,75 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,90 kW
Spannung 50 Hz	230/400AC3
Spannung bei 50 Hz	230/400V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	21,000 m³/h
Saugvermögen -800	21,0 m³/h
Stromtyp	Drehstrom



Vakuumpumpe  
**EVE-OG 21 AC3**



Art.-Nr.: 10.03.02.00112



**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.03.02.00112](http://www.schmalz.com/10.03.02.00112)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00112](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00112)

2