



EVE-WR 45 AC3

La pompa ad anello d'acqua EVE-WR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Accessori disponibili: filtro addizionale, salvamotore

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,20 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	55,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	45,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	85,00 mm
Lunghezza L	744,00 mm
Larghezza B	572,00 mm
Altezza H1	553,00 mm
Altezza H	436,00 mm
Diametro esterno D2	50,0 mm
Diametro interno d	14,00 mm
Griglia forata Y1	495,0 mm
Griglia forata X1	450,0 mm



Dati di costruzione EVE-WR 45 AC3

Art.-Nr.: 10.03.05.00015

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	1,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,20 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Tensione a 60 Hz	200 - 275 V o 345 - 480 V
Peso	55,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	45,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Tipo di corrente	AC3

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.05.00015

**Ordinare gli accessori dati 10.03.05.00015**

Typ		codice articolo
Salvomotore	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121

