




SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	21.700 kg
吸込量 (50Hz)	130.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	160.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	125 mbar



デザインデータ SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

デザインデータ


属性	価値
グリッパーの長さ L	387.00 mm
幅B1	295.00 mm
幅B	264.00 mm
高さ H	309.00 mm
外径 D2	40.0 mm
内径d	10.20 mm
スレッドG1	G1-1/2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	240.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	240.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	21.700 kg
吸込量 (50Hz)	130.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	160.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	56.8 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	125 mbar
真空 (60 Hz)	115 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP3
60Hzでのノイズレベル	61.7 dB(A)

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122

真空ブロワ

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00067



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00067



データアクセサリを注文する **10.04.01.00067**

Typ		製品コード
ダストフィルター	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
サイレンサー（丸型）	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.04.01.00067