

Art.-Nr.: 10.03.01.00332

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	108,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Tensione a 60 Hz ottimale	D208 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	851,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	245,0 mm
Griglia forata Y2	122,5 mm
Griglia forata X1	398,0 mm
Filettatura G3	G1-1/2"-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00332

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	108,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00332**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00332**

Typ	codice articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 100
	10.03.03.00123

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00332**

Typ	codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
	10.03.01.00231
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80
	10.03.01.00232

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00332**

Typ	codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-100
	10.03.01.00233

