


Art.-Nr.: 10.03.01.00334



EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure


Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

### Données techniques

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale à 60 Hz    | 4,80 kW                      |
| Tension à 60 Hz               | YY230 / Y460 V $\pm 10$ %    |
| Poids propre                  | 118,000 kg                   |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 154,000 m <sup>3</sup> /h    |
| Tension à 60 Hz optimale      | D208 V $\pm 10$ % (sans IE3) |
| Modèle                        | IE3:US/CAN                   |
| Vide (60 Hz)                  | -800 mbar                    |
| Tension 60 Hz                 | S067                         |
| Approbation                   | UL/CSA                       |
| Type actuel                   | Courant alternatif triphasé  |
| avec                          | Vanne de limitation du vide  |

### Données de construction

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2             | 140,00 mm |
| Longueur L              | 862,00 mm |
| Largeur B2              | 107,50 mm |
| Largeur B               | 470,00 mm |
| Hauteur H               | 336,00 mm |
| Diamètre intérieur d    | 12,00 mm  |
| Espacement des trous Y1 | 245,0 mm  |
| Espacement des trous Y2 | 122,5 mm  |
| Espacement des trous X1 | 398,0 mm  |
| Filetage G3             | G1-1/2"-F |
| Filetage G5             | M8-F      |



Données de construction EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00334

**Données techniques**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de protection IP         | IP 55                |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 4,80 kW              |
| Tension à 60 Hz               | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Poids propre                  | 118,000 kg           |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 154,000 m³/h         |
| Famille de produits           | EVE-TR-X             |
| Type de courant               | AC3                  |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de commande accessoires 10.03.01.00334**

| Typ               |         | Nombre d'article |
|-------------------|---------|------------------|
| Réservoir de vide | VOL 100 | 10.03.03.00123   |

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00334**

| Typ                      |                               | Nombre d'article |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Élément filtrant (ronde) | FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140 | 10.03.01.00231   |
| Élément filtrant (ronde) | FILT-EINS EVE-TR-X-80         | 10.03.01.00232   |

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00334**

| Typ                         |                  | Nombre d'article |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Jeu de pièces d'usure pompe | VST EVE-TR-X-140 | 10.03.01.00234   |

