

Art.-Nr.: 10.04.01.00069




SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	1,50 kW
Nennleistung bei 60 Hz	1,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz	D265V/Y460V ±10%
Gewicht	28,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	180,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	230,000 m³/h
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	215 mbar



Konstruktionsdaten SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Konstruktionsdaten


Attribut	Wert
Länge L	431,00 mm
Breite B1	317,00 mm
Breite B	306,00 mm
Höhe H	357,00 mm
Außendurchmesser D2	60,0 mm
Innendurchmesser d	10,20 mm
Gewinde G1	G1-1/2"-IG
Lochabstand Y1	240,0 mm
Lochabstand X1	240,0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00069

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Nennleistung bei 50 Hz	1,50 kW
Nennleistung bei 60 Hz	1,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V $\pm 10\%$
Spannung bei 60 Hz	D265V/Y460V $\pm 10\%$
Gewicht	28,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	180,000 m ³ /h
Saugvermögen (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	63,9 dB(A)
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	215 mbar
Vakuum (60 Hz)	230 mbar
Produktfamilie	SB
Ausführung Aufbau	IE3-TYP1
Schalldruckpegel bei 60 Hz	69,2 dB(A)
Zulassung	UL/CSA
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet	

**Leistungsdaten**

Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden



Art.-Nr.: 10.04.01.00069



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.04.01.00069



Bestelldaten Zubehör 10.04.01.00069

Typ		Artikelnummer
Schalldämmbox	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Schalldämmbox	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Staubfilter	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Schalldämpfer (rund)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362

