



SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.50 kW
Nominal güç 60 Hz	1.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	180.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	230.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	215 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	431.00 mm
Genişlik B1	317.00 mm
Genişlik B	306.00 mm
Yükseklik H	357.00 mm
Dış çap D2	60.0 mm
İç çap d	10.20 mm
Dış G1	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	240.0 mm
Delik aralığı X1	240.0 mm




Tasarım verileri SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00069

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1.50 kW
Nominal güç 60 Hz	1.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	180.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	230.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	63.9 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	215 mbar
Vakum (60 Hz)	230 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	69.2 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00069

Art.-Nr.: 10.04.01.00069

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00069**Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00069**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD
Susturucu (yuvarlak)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00069