


Art.-Nr.: 10.03.01.00346

**Dati tecnici**


Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	109,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Tensione a 60 Hz ottimale	D208 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

Dati di costruzione

Lunghezza L1	857,70 mm
Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	851,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H1	425,70 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	245,0 mm
Griglia forata Y2	122,5 mm
Griglia forata X1	398,0 mm
Filettatura G3	G1-1/2"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00346

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	109,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00346**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231

