

Art.-Nr.: 10.03.01.00422



EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ± 10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	87.500 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
推奨電圧 (60 Hz時)	D200 / Y350 V ± 10 % (IE3なし)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S069
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

Art.-Nr.: 10.03.01.00422



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	768.70 mm
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	747.00 mm
幅 B2	46.00 mm
幅 B	353.00 mm
高さ H1	412.40 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッド G3	G1"-F
スレッド G5	M8-F

デザインデータ EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	87.500 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.03.01.00422

Typ		本数
サイレンサボックス	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00422

真空ポンプ

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00422



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00422

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00422

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00422