


Art.-Nr.: 10.04.01.00081



SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

## 技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	9.00 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	112.000 kg
吸込量 (50Hz)	765.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60Hz)	915.000 m <sup>3</sup> /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	280 mbar

## デザインデータ


属性	価値
グリッパーの長さ L	617.00 mm
幅B1	548.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	100.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00081

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	9.00 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	112.000 kg
吸込量 (50Hz)	765.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60Hz)	915.000 m <sup>3</sup> /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	280 mbar
真空 (60 Hz)	260 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP1
60Hzでのノイズレベル	73.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

Art.-Nr.: 10.04.01.00081



様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00081](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00081)データアクセサリを注文する **10.04.01.00081**

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
ダストフィルター	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
サイレンサー (丸型)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164

