



SB 235 400 3.6 IE3-TYP2

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.


Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	49,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	235,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	400 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	480,00 mm
Largeur B1	452,00 mm
Largeur B	390,00 mm
Hauteur H	454,00 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G1	G2"-F
Espacement des trous Y1	310,0 mm
Espacement des trous X1	310,0 mm




Données de construction SB 235 400 3.6 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00092

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	49,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	235,000 m ³ /h
Modèle	IE3-US/CAN
Vide (60 Hz)	400 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP2
Niveau sonore à 60 Hz	73,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-195-440 (50Hz)	195	148	125	105	87	72	55	47
SB-235-400 (60Hz)	235	180	160	145	126	104	85	73



Art.-Nr.: 10.04.01.00092

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00092**Données de commande des accessoires 10.04.01.00092**

Typ		num
Caisson d'Insonorisation	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
Caisson d'Insonorisation	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
Filtre à poussière	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Kit de silencieux	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Silencieux (ronde)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampon caoutchouc (rond)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385

