

Art.-Nr.: 10.03.01.00684




技術資料

| 属性 | 価値 |
|-------------|---------------------------|
| 定格電力 50 Hz | 3.00 kW |
| 定格電力 60Hz | 3.00 kW |
| 供給電圧 50 Hz | S064 |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V ±10 % |
| 質量 | 133.000 kg |
| 吸込量 (50Hz) | 100.000 m ³ /h |
| 吸込量 (60Hz) | 120.000 m ³ /h |
| 構築 | IE3:US/CAN |
| 真空 (50 Hz) | 950 mbar |
| 真空 (60 Hz) | 950 mbar |

EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP2 F

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)



デザインデータ EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP2 F

デザインデータ

| 属性 | 価値 |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1 | 805.00 mm |
| グリッパーの長さ L2 | 70.00 mm |
| グリッパーの長さ L | 735.00 mm |
| 幅B1 | 537.00 mm |
| 幅B2 | 70.00 mm |
| 幅B | 440.00 mm |
| 高さ H1 | 532.50 mm |
| 高さ H | 431.00 mm |
| スレッドG2 | G1-1/2-F |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 300.0 mm |

Art.-Nr.: 10.03.01.00684

 技術資料

| 属性 | 価値 |
|-------------|---------------------------|
| 保護タイプ IP | IP 54 |
| 定格電力 50 Hz | 3.00 kW |
| 定格電力 60Hz | 3.00 kW |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V ±10 % |
| 60Hzでの供給電圧 | YY230 / Y460 V ±10 % |
| 質量 | 133.000 kg |
| 吸込量 (50Hz) | 100.000 m ³ /h |
| 吸込量 (60Hz) | 120.000 m ³ /h |
| 構築 | IE3:US/CAN |
| 真空 (50 Hz) | 950 mbar |
| 真空 (60 Hz) | 950 mbar |
| 現在の種類 | 三相電流 |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00684

 スペアパーツの注文データ 10.03.01.00684

| Typ | | 製品コード |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL | 10.03.01.00701 |
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL | 10.03.01.00702 |
| オイル | OEL EVE-KL 1L | 27.02.01.00078 |