




SB 260 410 4 IE3-TYP1

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	4,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	4,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz	D265V/Y460V ±10%
Gewicht	62,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	260,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	305,000 m³/h
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	410 mbar

Das Vakuum-Gebläse SB wird als angeschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter



Konstruktionsdaten SB 260 410 4 IE3-TYP1

Konstruktionsdaten


Attribut	Wert
Länge L	512,00 mm
Breite B1	496,00 mm
Breite B	474,00 mm
Höhe H	524,00 mm
Außendurchmesser D2	60,0 mm
Innendurchmesser d	12,00 mm
Gewinde G1	G2"-IG
Lochabstand Y1	310,0 mm
Lochabstand X1	310,0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00093

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Nennleistung bei 50 Hz	4,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	4,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz	D265V/Y460V ±10%
Gewicht	62,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	260,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	305,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	68,9 dB(A)
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	410 mbar
Vakuum (60 Hz)	400 mbar
Produktfamilie	SB
Ausführung Aufbau	IE3-TYP1
Schalldruckpegel bei 60 Hz	71,7 dB(A)
Zulassung	UL/CSA
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet	

**Leistungsdaten**

Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00093

Art.-Nr.: 10.04.01.00093

**Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-260-410 (50 Hz)	260	190	160	140	120	95	80	60
SB-305-400 (60 Hz)	305	240	218	190	170	140	120	100

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.04.01.00093**Bestelldaten Zubehör 10.04.01.00093**

Typ		Artikelnummer
Schalldämmbox	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Schalldämmbox	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Staubfilter	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
Schalldämpfersatz	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Schalldämpfer (rund)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Gummipuffer (rund)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Schlauchtülle	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Schlauchtülle	ST G2-AG 75	10.08.03.00346

