


Art.-Nr.: 10.03.01.00689




EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
供給電圧 50 Hz	S081
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
質量	200.000 kg
吸込量 (50Hz)	150.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	180.000 m³/h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	900 mbar
真空 (60 Hz)	900 mbar

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)



デザインデータ EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	847.00 mm
グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	735.00 mm
幅B1	537.00 mm
幅B2	70.00 mm
幅B	440.00 mm
高さ H1	579.50 mm
高さ H	478.00 mm
スレッドG2	G1-1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00689



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
質量	200.000 kg
吸込量 (50Hz)	150.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	180.000 m³/h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	900 mbar
真空 (60 Hz)	900 mbar
現在の種類	三相電流



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00689



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00689

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

