

Art.-Nr.: 10.04.01.00123




SB 260 445 4 IE3-TYP1

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

### 技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60Hzでの供給電圧	265 / 460 AC3
質量	63.000 kg
吸込量 (50Hz)	260.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60Hz)	305.000 m <sup>3</sup> /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	445 mbar



デザインデータ SB 260 445 4 IE3-TYP1

### デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	512.00 mm
幅B1	496.00 mm
幅B	474.00 mm
高さ H	524.00 mm
外径 D2	60.0 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G1	G2 <sub>J</sub> -F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	310.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00123

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	265 / 460 AC3
質量	63.000 kg
吸込量 (50Hz)	260.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	305.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	74.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	445 mbar
真空 (60 Hz)	400 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP1
60Hzでのノイズレベル	77.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00123](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00123)

 データアクセサリを注文する 10.04.01.00123

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
ダストフィルター	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
サイレンサキット	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
サイレンサー (丸型)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385