


Art.-Nr.: 10.04.01.00136



SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.



Données de construction SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	74,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	315 mbar

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	863,00 mm
Largeur B1	505,00 mm
Largeur B	452,00 mm
Hauteur H2	134,00 mm
Hauteur H	504,00 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm
Filetage G1	G2-1/2"-M
Espacement des trous Y1	446,0 mm
Espacement des trous X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00136

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	315 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	74,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Famille de produits	SB-ER

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00136

