

Art.-Nr.: 10.04.01.00136




SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

## Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	4,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	4,80 kW
Spannung bei 50 Hz	D200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 Hz	D220V/Y380-400V ±10%
Gewicht	74,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	390,000 m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen (60 Hz)	470,000 m <sup>3</sup> /h
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Ausführung	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakuum (50 Hz)	315 mbar



Konstruktionsdaten SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	863,00 mm
Breite B1	505,00 mm
Breite B	452,00 mm
Höhe H2	134,00 mm
Höhe H	504,00 mm
Innendurchmesser d	13,00 mm
Gewinde G1	G2-1/2"-AG
Lochabstand Y1	446,0 mm
Lochabstand X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00136



## Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Max. Vakuum	315 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	4,00 kW
Spannung bei 50 Hz	D200V/Y350V ±10 %
Spannung bei 60 Hz	D220V/Y380-400V ±10%
Gewicht	74,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	390,000 m³/h
Produktfamilie	SB-ER



## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.04.01.00136](http://www.schmalz.com/10.04.01.00136)

