




SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione SB 390 315 4 IE3-TYP3 ER

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	74,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	315 mbar

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	863,00 mm
Larghezza B1	505,00 mm
Larghezza B	452,00 mm
Altezza H2	134,00 mm
Altezza H	504,00 mm
Diametro interno d	13,00 mm
Filettatura G1	G2-1/2" -AG
Griglia forata Y1	446,0 mm
Griglia forata X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00136



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	315 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	74,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	SB-ER



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00136

