

Art.-Nr.: 10.03.02.00020




EVE-OG 25 AC3 F

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)



Dati di costruzione EVE-OG 25 AC3 F

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Peso	34,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m³/h
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	568,00 mm
Larghezza B2	17,00 mm
Larghezza B	284,00 mm
Altezza H1	380,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	260,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	238,0 mm
Griglia forata Y2	171,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00020

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Peso	34,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m³/h
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00020WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020

Pompa a vuoto

EVE-OG 25 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00020



Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00020

Typ		codice articolo
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020