


Art.-Nr.: 10.04.01.00146



SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.



Données de construction SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur                           |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Puissance nominale à 50 Hz    | 4,00 kW                          |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 4,80 kW                          |
| Tension à 50 Hz               | D200 V / Y350 V $\pm 10$ %       |
| Tension à 60 Hz               | D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10$ % |
| Poids propre                  | 98,000 kg                        |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260,000 m <sup>3</sup> /h        |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305,000 m <sup>3</sup> /h        |
| Couleur                       | RAL 7035 gris clair              |
| Modèle                        | IE3:JPN/KOR/BRA                  |
| Vide (50 Hz)                  | 410 mbar                         |

### Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L              | 795,00 mm |
| Largeur B1              | 497,00 mm |
| Largeur B               | 496,00 mm |
| Hauteur H2              | 134,00 mm |
| Hauteur H               | 573,00 mm |
| Diamètre intérieur d    | 13,00 mm  |
| Filetage G1             | G2"-M     |
| Espacement des trous Y1 | 446,0 mm  |
| Espacement des trous X1 | 435,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.04.01.00146

**Données techniques**

| Attribut                      | Valeur                           |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Type de protection IP         | IP 55                            |
| Vide max.                     | 410 mbar                         |
| Puissance nominale à 50 Hz    | 4,00 kW                          |
| Tension à 50 Hz               | D200 V / Y350 V $\pm 10$ %       |
| Tension à 60 Hz               | D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10$ % |
| Poids propre                  | 98,000 kg                        |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260,000 m <sup>3</sup> /h        |
| Famille de produits           | SB-ER                            |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00146](http://www.schmalz.com/10.04.01.00146)

