

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	52.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	63.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	65.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-OG 63 AC3 F

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basing manometresi)


**Tasarım verileri EVE-OG 63 AC3 F****Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	137.00 mm
Uzunluk L	614.00 mm
Genişlik B2	15.00 mm
Genişlik B	406.00 mm
Yükseklik H1	417.00 mm
Yükseklik H2	75.00 mm
Yükseklik H	280.00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	277.0 mm
Delik aralığı X1	199.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00032

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	52.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	63.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	65.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 63 50 Hz	63	50	36.5	24	11	-
EVE-OG 63 60 Hz	75	60	45	28	13.5	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00032WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032

Art.-Nr.: 10.03.02.00032

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00032**

Typ		Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.02.00032**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.02.00032**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055

