



EVE-OG 16 AC3


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.50 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	44.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-OG 16 AC3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	63.00 mm
Uzunluk L	435.50 mm
Genişlik B2	26.00 mm
Genişlik B	215.00 mm
Yükseklik H	215.50 mm
Delik aralığı Y1	111.0 mm
Delik aralığı Y2	107.0 mm
Delik aralığı X1	176.0 mm
Diş G3	G3/4"-F
Diş G5	M8-F

Vakum pompası
EVE-OG 16 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00047




Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	0.50 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	44.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3



Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 16 50 Hz	16	12.9	9.3	6.1	3	-
EVE-OG 16 60 Hz	19	15.2	11.2	7.2	3.3	-



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00047



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00047

Art.-Nr.: 10.03.02.00047

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00047**

Typ		Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Vakum tankı	VOL 15	10.03.03.00113
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.02.00047**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.02.00047**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075

