




EVE-OG 40 AC3

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.10 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-OG 40 AC3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış G3	G1-1/4"-F

Vakum pompası
EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00072



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-980 mbar
Nominal güç 50 Hz	1.10 kW
Gerilim 50 Hz	S003
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
Vakum debisi -800	40.0 m ³ /h
Akım aralığı (50 Hz)	4,8 A veya 2,8 A
Mevcut tip	üç fazlı akım



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00072



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072