




SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Dati tecnici

Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	D230 / Y460 V
Peso	74,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	470,000 m³/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	290 mbar
con	Inversione di marcia elettro pneumatica
Approvazione	UL/CSA

Dati di costruzione

Lunghezza L	863,00 mm
Larghezza B1	505,00 mm
Larghezza B	452,00 mm
Altezza H2	134,00 mm
Altezza H	504,00 mm
Diametro interno d	13,00 mm
Filettatura G1	G2-1/2"-AG
Griglia forata Y1	446,0 mm
Griglia forata X1	435,0 mm

Soffiante per vuoto

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00151



Dati tecnici

Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	290 mbar
Tensione a 60 Hz	D230 / Y460 V
Peso	74,500 kg
Famiglia di prodotti	SB-ER
Approvazione	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00151