


Art.-Nr.: 10.03.02.00072



EVE-OG 40 AC3

Технические данные

Attribute	Value
Номинальная мощность 50 Гц	1.10 kW
Напряжение при 50 Гц	200 - 240 В или 345 - 420 В
Скорость вакуумирования (50 Гц)	40.000 m ³ /h
Текущий тип	трехфазный ток



Конструктивные данные EVE-OG 40 AC3

Конструктивные данные

Attribute	Value
Резьба G3	G1-1/4"-F



Вакуумный насос
EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00072



Технические данные

Attribute	Value
Тип защиты IP	IP 54
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Номинальная мощность 50 Гц	1.10 kW
Напряжение 50 Гц	S003
Напряжение при 50 Гц	200 - 240 В или 345 - 420 В
Скорость вакуумирования (50 Гц)	40.000 m ³ /h
Скорость вакуумирования -800	40.0 m ³ /h
Текущий диапазон (50 Гц)	4,8 А или 2,8 А
Текущий тип	трехфазный ток



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00072



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072