

Vakuumpumpe
EVE-OG 40 AC3




Art.-Nr.: 10.03.02.00072



EVE-OG 40 AC3

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	1,10 kW
Spannung bei 50 Hz	200-240V o. 345-420V
Saugvermögen (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Stromtyp	Drehstrom



Konstruktionsdaten EVE-OG 40 AC3

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Gewinde G3	G1-1/4"-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072

Vakuumpumpe
EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00072



Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 54
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	1,10 kW
Spannung 50 Hz	S003
Spannung bei 50 Hz	200-240V o. 345-420V
Saugvermögen (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Saugvermögen -800	40,0 m ³ /h
Strombereich (50 Hz)	4,8 A oder 2,8 A
Stromtyp	Drehstrom



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.02.00072



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072