




EVE-OG 63 AC3

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m <sup>3</sup> /h
Tipo attuale	Corrente trifase



Dati di costruzione EVE-OG 63 AC3

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Filettatura G3	G1-1/4"-IG

Pompa a vuoto

## EVE-OG 63 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00073



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-980 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Tensione 50 Hz	S003
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione -800	63,0 m <sup>3</sup> /h
Gamma attuale (50 Hz)	6,2 A o 3,6 A
Tipo attuale	Corrente trifase



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.02.00073](http://www.schmalz.com/10.03.02.00073)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073)