




SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 50 Hz	D400 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D460 V ± 10 %
Poids propre	89,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	390 mbar
Vide (60 Hz)	340 mbar
Tension 60 Hz	S071
Approbation	UL/CSA



Données de construction SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	817,00 mm
Longueur L	583,00 mm
Largeur B1	545,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H	596,00 mm
Diamètre extérieur D2	76,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00194

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 50 Hz	D400 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D460 V ± 10 %
Poids propre	89,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	68,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	390 mbar
Vide (60 Hz)	340 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	69,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00194**Données de commande accessoires 10.04.01.00194**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtre à poussière	STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079

