




SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	89,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	390 mbar
Vuoto (60 Hz)	340 mbar
Tensione 60 Hz	S069

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	817,00 mm
Lunghezza L	583,00 mm
Larghezza B1	545,00 mm
Larghezza B	496,00 mm
Altezza H	596,00 mm
Diametro esterno D2	76,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.04.01.00195

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	89,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	68,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	390 mbar
Vuoto (60 Hz)	340 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	69,0 dB(A)

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00195**Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00195**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtro della polvere	STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079

