

Art.-Nr.: 10.03.02.00082



EVE-OG 10 AC3 F

Die Vakuumpumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)


Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)

Technische Daten

Nennleistung bei 50 Hz	0,50 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,70 kW
Gewicht	19,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	10,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	12,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	49,0 dB(A)
Stromtyp	Drehstrom
mit	Filter

Konstruktionsdaten

Länge L2	63,00 mm
Länge L	422,00 mm
Breite B2	26,00 mm
Breite B	212,00 mm
Höhe H1	320,00 mm
Höhe H2	70,00 mm
Höhe H	211,00 mm
Gewinde G2	G3/4"-IG
Lochabstand Y1	111,0 mm
Lochabstand X1	176,0 mm
Gewinde G3	G3/4"-IG
Gewinde G5	M8-IG



Konstruktionsdaten EVE-OG 10 AC3 F

Vakuumpumpe

EVE-OG 10 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00082




Technische Daten

Schutzart IP	IP 54
Max. Vakuum	-28,939 inHg
Nennleistung bei 50 Hz	0,50 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,70 kW
Gewicht	19,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	10,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	12,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	49,0 dB(A)
Produktfamilie	EVE-OG
Stromart	AC3



Leistungsdaten



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082

Vakuumpumpe

EVE-OG 10 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00082



Bestelldaten Zubehör 10.03.02.00082

Typ		Artikelnummer
Öl	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Zubehör	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082