




SB 510 390 11 IE3-TYP1

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ± 10 %
Peso	135,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	390 mbar
Vuoto (60 Hz)	390 mbar
Tensione 60 Hz	S071
Approvazione	UL/CSA



Dati di costruzione SB 510 390 11 IE3-TYP1

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	878,00 mm
Lunghezza L	654,00 mm
Larghezza B1	604,00 mm
Larghezza B	525,00 mm
Altezza H	611,00 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.04.01.00197

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ± 10 %
Peso	135,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	71,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	390 mbar
Vuoto (60 Hz)	390 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP1
Livello di pressione acustica a 60 Hz	77,0 dB(A)
Approvazione	UL/CSA
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00197**Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00197**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtro della polvere	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-PicL-12	10.07.01.00361

