

Art.-Nr.: 10.03.02.00084



EVE-OG 25 AC3


La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Tensione a 60 Hz	230 / 400V AC
Peso	34,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Tensione 60 Hz	230/400-AC
Tipo attuale	Corrente trifase



Dati di costruzione EVE-OG 25 AC3

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	568,00 mm
Larghezza B2	17,00 mm
Larghezza B	284,00 mm
Altezza H	260,00 mm
Griglia forata Y1	238,0 mm
Griglia forata Y2	171,0 mm
Griglia forata X1	159,0 mm
Griglia forata X2	120,0 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00084

 **Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Tensione a 50 Hz	230 / 400V AC
Peso	34,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

 **Dati sulle prestazioni**



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

 **Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

 **Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00084

Art.-Nr.: 10.03.02.00084

**Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00084**

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.02.00084**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.02.00084**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060

