




SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	135,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	390 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA



Données de construction SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	878,00 mm
Longueur L	654,00 mm
Largeur B1	604,00 mm
Largeur B	525,00 mm
Hauteur H	611,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00199

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	13,20 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	135,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Modèle	IE3-US/CAN
Vide (60 Hz)	390 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP2
Niveau sonore à 60 Hz	77,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.04.01.00199**Données de commande accessoires 10.04.01.00199**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtre à poussière	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12	10.07.01.00361

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00199