


Art.-Nr.: 10.03.02.00094



EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Технические данные

Attribute	Value
Номинальная мощность 50 Гц	2.70 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3.40 kW
Напряжение при 50 Гц	190 - 208 V / 380 - 415 V переменный ток3
Напряжение при 60 Гц	220 - 230 V / 440 - 480 V переменный ток3
Скорость вакуумирования (50 Гц)	100.000 m ³ /h
Длина L	700.00 mm
Текущий тип	трехфазный ток

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	700.00 mm
Ширина B	406.00 mm
Высота H	290.00 mm
Резьба G3	G1-1/4"-F
Резьба G5	M8-F

Конструктивные данные EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00094



Технические данные

Attribute	Value
Тип защиты IP	IP 55
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Номинальная мощность 50 Гц	2.70 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3.40 kW
Напряжение 50 Гц	S052
Напряжение при 50 Гц	190 - 208 V / 380 - 415 V переменный ток3
Напряжение при 60 Гц	220 - 230 V / 440 - 480 V переменный ток3
Скорость вакуумирования (50 Гц)	100.000 m³/h
Скорость вакуумирования -800	100.0 m³/h
Напряжение 60 Гц	S053
Текущий тип	трехфазный ток
Тип	AQUA



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00094