


Art.-Nr.: 10.03.02.00094



EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	2,70 kW
Nennleistung bei 60 Hz	3,40 kW
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	220-230V/440-480V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Länge L	700,00 mm
Stromtyp	Drehstrom

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	700,00 mm
Breite B	406,00 mm
Höhe H	290,00 mm
Gewinde G3	G1-1/4"-IG
Gewinde G5	M8-IG

Konstruktionsdaten EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00094

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	2,70 kW
Nennleistung bei 60 Hz	3,40 kW
Spannung 50 Hz	S052
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	220-230V/440-480V AC3
Saugvermögen (50 Hz)	100,000 m³/h
Saugvermögen -800	100,0 m³/h
Spannung 60 Hz	S053
Stromtyp	Drehstrom
Typ	AQUA

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.02.00094