




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	0,80 mm
Consumo di energia DC	1,3 W
Peso	0,038 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Valvola di controllo	Valvola a impulso

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	8,40 mm
Lunghezza L	42,00 mm
Larghezza B1	15,00 mm
Altezza H1	31,00 mm
Altezza H	20,50 mm
Diametro interno d	3,20 mm
Griglia forata X1	9,7 mm

Dati di costruzione EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Art.-Nr.: 10.05.01.00280



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	0,80 mm
Consumo di energia DC	1,3 W
Peso	0,038 kg
Tempo di chiusura	15,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Valvola a impulso



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00280

