

Art.-Nr.: 10.03.02.00111



EVE-OG 10 AC3

技術資料

定格電力 50 Hz	0.37 kW
質量	7.700 kg
吸込量 (50Hz)	10.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	58.5 dB(A)
高さ H	177.00 mm
現在の種類	三相電流

デザインデータ

グリッパーの長さ L	291.00 mm
幅 B	222.00 mm
高さ H	177.00 mm

デザインデータ EVE-OG 10 AC3



技術資料

最大真空	-998 mbar
------	-----------