Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art.-Nr.: 10.05.01.00289




EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	2,50 mm
Leistungsaufnahme DC	4,5 W
Gewicht	0,100 kg
Spannung DC	24 V - DC
Schnittstelle Elektroanschluss	Kabel, 2 polig
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Funktion Ventil	3/2 Wegeventil
Anschlussgewinde	G1/8"-AG
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen

Das Elektromagnetventil EMV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter



Konstruktionsdaten EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	56,50 mm
Länge L	51,70 mm
Breite B1	31,70 mm
Breite B2	10,70 mm
Innendurchmesser d	4,00 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewinde G2	M5-IG

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Elektromagnetventil Druck

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art.-Nr.: 10.05.01.00289

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	2,50 mm
Leistungsaufnahme DC	4,5 W
Gewicht	0,100 kg
Schließzeit	18,0 ms
Spannung DC	24 V - DC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Produktfamilie	EMV
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.05.01.00289**

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de